

ボディコントゥアリング 3倍のスピード効率

従来の高周波に比べ圧倒的な施術効果が上がります。立ち上がりの速さは約10秒で最高に到達し、深部加温もRAFOS特有の「深く」「広く」加温します。高度な設計とテクノロジーを用いCETとRETプローブを自由に操り安全なセラピーを可能としました。そして、従来の高周波では考えられない「エッジを立てながら」の施術が可能で脂肪や筋を「分解」「もみほぐす」ことが出来ます。RAFOS 1台で複合的にご使用が出来ます。

効果のある施術

RAFOS Premium だからできる 3 役での相乗効果!!
それは脂肪細胞を「燃焼」「分解」「運搬」の流れにあるのです。

<h4>DD効果 超燃焼</h4> <p>メガ深部 通常の熱容量3倍。 腹部に添えるだけで深層部まで到達。 DD電極から放射された高周波はダイレクトに大容量に放射されプレートから大きく戻ってきます。RET・CETともに、より深く、早く、ジュール熱を多く発生させます。</p>	<h4>RF効果 燃焼</h4> <p>RET方式 深部から燃焼し、脂肪細胞の分解を促進します。</p>	<h4>Vacuum&Roller効果 分解</h4> <p>CET方式の電極 エッジを立てて分解、ドレナージュをしていきます。</p>	<h4>Drainage効果 運搬</h4> <p>CET方式 燃焼分解された脂肪を、ドレナージュをしていきます。</p>
--	---	---	--

DD-RFの仕組

DD方式により大サイズ電極を自由に扱うことを可能にしました。従来、大容量の電極はインピーダンスのコントロールが難しく安定した熱源として提供は出来ませんでした。しかしデジタルコントロールシステムにより安定した熱源に変換し、大容量の高周波をダイレクトに放射し、深く広くジュール熱を発生させることが出来ます。同サイズの電極とプレートにより熱源を100%無駄にすることなくその結果、スピード、パワー、熱容量も各3倍以上なダイナミックなRFとして使用が可能となりました。

熱伝導試験により証明!!

スピードが
パワーが
熱容量が **3倍**

DD電極各種 ※ その他通常電極があります。

<p>超痩身に最適</p> <p>RET 150mm CET 150mm</p>	<p>リフトアップに最適</p> <p>RET 18mm CET 18mm</p>
<p>筋リリースに最適</p> <p>RET 100mm CET 100mm</p>	<p>冷えむくみに最適</p> <p>RET 120mm CET 120mm</p>

異なる三種類の電極を使い分けて効果範囲を選べる

RET Resistive Electrode Transfer

非絶縁の電極をあてることにより皮下の深い部分にひろく広がる温熱で深部加温し身体全体に温度を上昇させていきます。より深く広く伝わる温熱は、全身、腹部、大腿部等大きな筋肉や皮下脂肪層に効果が高いです。

【対象部位】腹部、大腿部、セルライト

CET Capacitive Electrode Transfer

半絶縁の電極をあてることにより、皮下に温熱を発生させて深部加温し身体の温度を上昇させていきます。皮下に伝わる温熱は、ボディケア・コンディショニング・リンパドレナージュなどに効果が期待できます。

【対象部位】二の腕、顔、デコルテ、ふくらはぎ

MULTIPOLAR

対極プレートを使用せずに、先端の三点を皮膚に接触させることで深部加温が可能になり、首・肩・顔などの凝り、リフトアップ、等に効果が期待できます。

RET 深部加温イメージ

CET 深部加温イメージ

目に見える効果

RAFOS Premium のみの施術でも「目に見える結果」があります。見た目はもちろん、超音波測定器 BFI Measure を使用した計測結果は確かな結果と言えます。

<p>脂肪燃焼！ サイズダウン！</p> <p>ウエストの贅肉のたるみがなくなり引き締まりました。</p> <p>施術前 施術後(50分)</p>	<p>たるみ減少！ スリミング効果！</p> <p>ヒップから太ももにかけてのたるみが引き締められました。</p> <p>施術前 施術後(3日)</p>	<p>超音波測定！ 脂肪層の減少！ ※水色の部分が脂肪層</p> <p>超音波で計測したら脂肪の層が37mmから25mmになりました。</p> <p>施術前 施術後(2ヶ月)</p>
---	--	---

フェイシャルコントゥアリング モデルが実証

Face Care Treatment リフトアップ・引締め


高周波によるジュール熱で深部加温を可能とし、血行促進、むくみ・老廃物を排出し肌代謝をアップします。コラーゲン・エラスチンを生成し、くすみのない引き締まったハリのある肌に導きます。針やメスを使わず、また痛みやダウンタイムもなく気持ち良くスキンタイトニングが可能です。



体質改善 リピート率 No1

Conditioning Treatment 冷え・肩こり・むくみ・体質改善

深部加温によるジュール熱でカラダの深部から温めることにより血行を促進し、体温を上昇、冷え、むくみを改善し代謝をアップしていきます。プチ不調の方に大好評の施術で健康的で美しいカラダへと導きます。若い女性から高齢者までカラダを温めることで「気づき」を起こさせるリピート率No1のセラピーです。



CET

RET

ネックアップコンディショニング これからのマーケット

Head Treatment オリジナルプローブによる頭皮ケア

- 頭皮を血行促進します。
- 頭皮からのトニック等の経皮吸収を早めます。
- 温熱とプローブ形状により頭皮のマッサージをします。
- 高周波による温熱で demodex (菌) を軽減します。

CET 電極ヘッド用は、頭皮にまんべんなく当たるように3本のアングルが5つのブロックに分かれて並んでいます。内転の5串は外転の10串より一段低くなっており、この2つの構造が頭部の丸みをカバーしてくれます。

