

PROFacial

Aqua Peeling & RF & Ion Lifting & Ultrasound



ハイドロの力を利用して、肌の表面はもちろん毛穴の奥までスッキリ

- ・美容液だけを贅沢に使い、肌への負担なくピーリングが可能
- ・ピーリングだけでなくディープクレンジングから保湿までこの1台で4役
- ・美容成分を補給しながら美容液水流によって皮脂や汚れを除去
- ・ダウンタイムがなく施術終了後すぐにメイクが可能

毛穴の黒ずみ、毛穴の汚れ、
毛穴の開き、キメの乱れ、
ターンオーバーの乱れ、くすみ、
ニキビ肌、乾燥肌、オイリー肌

All in one Facial Treatment

ハリウッド女優の間で大人気のアクアピーリング！

AQUA + 3 function

マイクロダーマアブレーション（物理的研磨）
ケミカルピーリング（化学物質的溶解）
美容成分導入
RF&Ultrasound&Lifting



Ultrasound

Radio Frequency

Lifting

Combined action of 4 technologies

Aqua Peeling

Multi Polar RF



- ディープクレンジング&剥離&デジタルピーリング
- 深い吸引&ハイドロ&肌再生
- にきび、抗菌、抗炎症、鎮静効果

- コラーゲンリモデリング&肌の弾力を改善
- 引締め、リフティング



- 脂肪&セルライト細胞を融解し、滑らかな肌の質感を与えます
- コラーゲン&エラスチンを生成するのに役立ちます

- 皮膚組織、毛根の刺激、リフティング
- 肌の弾力&アンチエイジング



Ultrasound

ION Lifting

Aqua Peeling Solution

オート洗浄他使い易い機能



■乳酸-AHA
普通肌のための角質クリア水。古い角質を除去し、活性酸素を除去。潤いとコラーゲンの活性酸素抑制。




■サリチル酸・BHA
ニキビケア、脂性肌のためのクリア水。Tゾーン・角質過多の場所に使用。殺菌や抗炎症作用が高い。




■EGF
高度の濃縮された美容液の導入。EGF・ビタミンBで皮膚再生機能UP。艶のあるある肌へ。



STEP 1.
TIPを皮膚に装着すると水流がスクリューのように流れ角質や毛穴の汚れを落とします



STEP 2.
TIPは2層構造になっており角質や汚れは外側から吸引され、センターからは溶液が注入されます



STEP 3.
TIPのセンターから美容液成分を肌に浸透させます。



圧倒的効果の4つのセラピー



Evidence Data



スクリューサイズ (大・小) 真空圧 (最大680mmHg画面 (7インチカラータッチ式) 電圧 (100~120V、50/60Hz・220~240V、50/60Hz) 騒音レベル (50dB)