



0.5MHz の浸透化学で  
内側から  
キレイになる

顔の皮膚に最適化された高周波エネルギーを肌の奥深くの真皮層まで伝達させて皮膚細胞率を活性化させます。すべての高敏感肌の皮膚への真皮層に正確に到達して最も効果的に細胞を活性化します。



デジタル高周波は、皮膚の中真皮に浸透細胞との間に摩擦を起こして、眠っていた細胞を目覚めさせ、コラーゲンの生成を助け、肌に弾力を与えてくれます。

**R.Face.**

*Special Home Care Solution*

#### 製品仕様

- ・製品名 : Rface / AR-01
- ・サイズ : 160((W)×160(D)×70 (H)
- ・重さ : 本体 681g , ハンドピース 334g
- ・周波数 : 0.5MHz
- ・電圧 : DC15V・2.4A
- ・消費電力 : 50W



プロサロンとしてのご愛用も可能です。

**R.Face.**

肌の細胞が反応する  
**0.5MHz デジタル高周波温熱器**

内側から引き上げる  
スペシャルホームケアソリューション



**SEIKOSHA**  
Innovative Republic

株式会社 誠鋼社

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町 2-7-6 浅見ビル 3F

TEL.03-3234-1039 FAX.03-3234-1038

<http://www.seikosha-net.co.jp/>



**SEIKOSHA**  
Innovative Republic



## 10段階の高周波

高周波温熱レベルを10段階で操作できます。あなたの肌に適した管理が可能です。

## 2つのLED

赤LED：アンチエイジング、  
青LED：鎮静、ニキビケアが敏感肌を鎮静させ、弾力性を高めます。



## バイブレーション

硬直した肌の筋肉を微振動でマッサージすることで固まった顔を弛緩させフェイスラインを整えます。

## feature



## 時間設定

マッサージ時間を5分から30分まで設定が可能です。

## 内蔵バッテリー

プロ機器並みの強力なバッテリーが内蔵されており、バッテリー残量も%表示されます。

## 人間工学に基づいたデザイン

フェイスケアに最適なデザインでタッチパネル式で操作もかんたんに使用でき、持ち運びも自由自在。

## Function

気になるシワを密かにケア

高周波ソリューションにより  
自宅でリフトアップ！



1

次世代高周波で目の下のクマだけでなく、目の下の脂肪までケア。

2

コラーゲンの生成を助けて、たるみ頬をリフトアップで引き上げ。

3

顔の輪郭にたまる老廃物をケアし、二十額などのフェイスラインを整え。

Rafos Face

